

Notice d'emploi pour

## KIT RACCORDS + FLEXIBLE

**Réf. : 478755**

*Kit raccords + flexible pour monter filtres PF6 et DH6C sur sécheur des centrales insonorisées.*

<i>SILENT C51/500SC-D</i>	<i>10 bar</i>	<i>464872</i>
<i>SILENT C51/500SC-ET</i>	<i>10 bar</i>	<i>464876</i>
<i>SILENT C65/500SC-D</i>	<i>10 bar</i>	<i>464922</i>
<i>SILENT C65/500SC-ET</i>	<i>10 bar</i>	<i>464926</i>
<i>SILENT C42/500SC-ET</i>	<i>13 bar</i>	<i>464834</i>
<i>SILENT C54/500SC-ET</i>	<i>14 bar</i>	<i>464854</i>



**Composition du kit :**

28 370 080	Coude 1/2" M/F	2 ex
26 374 030	Bobine 1/2" MM	1 ex
29 383 606	Rac UNION 1/2" M/F	1 ex
29 383 608	Rac UNION 3/4" M/F	1 ex
27 362 150	Augmentateur 3/4" F -1/2" M	3 ex
26 360 160	Mamelon 1/2" MM	1 ex
74 271 045	Flexible coudé 3/4 - 70 cm	1 ex
26 220 020	Ruban Téflon 1 rouleau = 12 m	1 ex



*Vous venez d'acquérir un produit LACME. Nous vous remercions de votre confiance.*

**Pour tirer le meilleur parti de ce produit en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant son installation, son utilisation et tout entretien.**

**RACCORDS**

72200 LA FLECHE - FRANCE  
 Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25  
 Ligne directe SAV : 02 43 48 20 83



## INFORMATIONS PRELIMINAIRES IMPORTANTES

La garantie légale et contractuelle de LACME est subordonnée au strict respect de ce manuel d'utilisation.



Ce produit doit être recyclé séparément des autres déchets. En fin de vie de l'appareil, l'amener dans les centres agrés Eco-Systèmes (déchetterie...) pour le recyclage des matériaux qui le composent. Il est donc de votre responsabilité de recycler ce déchet d'équipement électronique en le remettant à un point de collection désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Le ramassage et le recyclage séparés de votre déchet d'équipement au moment de son élimination permet de protéger les ressources naturelles et d'assurer le recyclage de manière à protéger la santé des hommes et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les points de recyclage de vos déchets d'équipements, veuillez contacter le service de recyclage de votre mairie ou le vendeur où vous avez acheté le produit en premier lieu.

Point de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## MONTAGE

### IMPORTANT

Avant de procéder au montage des filtres à air PF6C et DH6C sur le sécheur de la centrale, veillez à ce que le compresseur ne soit branché électriquement et que la cuve soit vide. Tous les raccordements décrits dans cette notice devront être étanchéifiés à l'aide de ruban téflon fourni avec le kit de raccords.

**1°**

Retirer le flexible qui relis la cuve au sécheur.

Laisser le raccord ¾" M vissé à l'entrée du sécheur.

**2°**

Visser la partie droite du flexible du kit sur le robinet de sortie de la cuve.

**3°**

Sur raccord ¾" M à l'entrée du sécheur visser la partie fixe du Rac UNION 3/4" M/F.

**4°**

Visser un Coude 1/2" M/F sur la sortie du filtre PF6C (étiquette rouge).

**5°**

Sur le Coude 1/2" M/F visser un Augmentateur 3/4" F -1/2" M.

**6°**

Sur l'Augmentateur 3/4" F -1/2" M visser la partie tournante du raccord du Rac UNION 3/4" M/F. **7°**

Sur l'entrée du filtre PF6C visser un Augmentateur 3/4" F -1/2" M.

**8°**

Sur l'Augmentateur, visser le Mamelon ¾ du flexible coudé.

**9°**

Monter le filtre PF6C sur l'entrée du sécheur en vissant les deux parties du RAC UNION 3/4" M/F.

**10°**

Relier le flexible coudé à l'entrée du filtre PF6C.

**11°**

Sur la bobine  $\frac{1}{2}$ " MM visser la partie fixe du Rac UNION 1/2" M/F. **12°**

Visser l'ensemble (Bobine + Rac UNION) sur la sortie du sécheur.

**13°**

Visser un Coude 1/2" M/F restant sur l'entrée du filtre DH6C (étiquette bleue).

**14°**

Visser la partie tournante du raccord du Rac UNION  $\frac{1}{2}$ " sur le coude.

**15°**

Sur sortie du filtre DH6C (étiquette bleue) visser le robinet  $\frac{1}{2}$  M/F.


**16°**

Sur le robinet  $\frac{1}{2}$  M/F visser le troisième Augmentateur 3/4" F -1/2" M


Monter le filtre DH6C sur la sortie du sécheur en vissant les deux parties du RAC UNION 1/2" M/F.

**IMPORTANT :** Vérifier le bon serrage de l'ensemble


**1**



**2**



**3**



Repère	Désignation	Quantité	Référence
1	Coude 1/2" M/F	2	28 370 080
2	Augmentateur 3/4" F -1/2" M	3	27 362 150
3	Rac UNION 3/4" M/F	1	29 383 608
4	Rac UNION 1/2" M/F	1	29 383 606
5	Bobine 1/2" MM	1	26 374 030
6	Mamelon 1/2" MM	1	26 360 160
7	Flexible coudé 3/4 - 70 cm	1	74 271 045
8	Ruban Téflon 1 rouleau = 12 m	1	26 220 020

